

# Gama ALIMENTARIA



## SELLADORAS DE BANDEJAS MANUALES

### B 185

Estas máquinas manuales permiten sellar un filmo hermético que se adapta perfectamente a las **bandejas pequeñas y medianas**. Están equipadas con un teclado blando para el control de la temperatura y un bloqueo mecánico en el modelo MV.

Tamaño máximo de la bandeja: 235 x 185 mm



B 185



B 185 MV

### Utilizaciones



Empresas de restauración



Grandes y medianos supermercados



Opción: moldes a la medida de sus bandejas.



- ✓ Práctica y fácil de usar para sellar bandejas pequeñas y medianas hasta un tamaño máximo de 235 x 185 mm.
- ✓ Cierre manual con doble asas o cierre mecánico (MV) para un sellado fácil y uniforme.
- ✓ Compacta y ahorra espacio: ideal para su uso en mostradores.
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía<sup>(1)</sup>  
(1) Excepto las piezas de desgaste



Materiales compatibles de origen biológico o compostables



Cumplimiento de las normas CE



584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (Francia)

+33 (0)4 74 00 59 54

✉ export@o-r-a.eu

🌐 www.o-r-a.eu

iSíguenos en las redes!




## DATOS TÉCNICOS

MODELOS							
<b>B 185</b>	50 x 25,2 x 52,5 cm	185 mm (máx)	190 mm (máx)	teclado blando	10 kg	600 W	230 V 50/60 Hz
<b>B 185 MV</b>	56,5 x 25,2 x 55,5 cm	185 mm (máx)	190 mm (máx)	teclado blando	11 kg	600 W	230 V 50/60 Hz

\* Dimensions capot ouvert

## EQUIPAMIENTOS

Sistema MV:  
bloqueo mecánico para  
facilitar el apriete




Ajuste de la temperatura y del tiempo  
de mantenimiento con un teclado  
blando

Soporte para  
rollos integrado

## MOLDES ADECUADOS

### MOLDE

Opciones: moldes a la medida de sus bandejas (*póngase en  
contacto con nosotros*).



### BANDEJA

Altura máx. de bandeja




## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




1 Colocar la bandeja y su  
contenido sobre el molde.



2 Desenrollar el filmo  
sobre la bandeja.



3 Bajar la asa para cortar  
y sellar el filmo.



4 Mantener presionadas  
las 2 asas durante unos  
segundos.



5 La bandeja está sellada  
y lista para usar.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:  
+33 (0)4 74 00 59 54