

Gamme ALIMENTAIRE




SCELLEUSES MANUELLES DE BARQUETTES

B 240 - B 270

Ces scelleuses de barquettes manuelles sont idéales pour sceller un film hermétique parfaitement ajusté sur des **barquettes moyens et grands formats** (jusqu'au format GN ½ avec la B 270 MV). Elles sont équipées d'un clavier souple pour régler la température et du verrouillage mécanique sur les modèles MV.

Format de barquette maxi :

260 x 240 mm

345 x 270 mm



B 240



B 240 MV



B 270 MV

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



Restauration
collective



En option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes.

- ✓ Pratiques et simples d'utilisation pour sceller des barquettes moyens et grands formats jusqu'aux formats maxi 260 x 240 mm et 345 x 270 mm.
- ✓ Fermeture manuelle par doubles poignées ou par verrouillage mécanique (MV) permettant un scellage facile et régulier.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure



Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES								
B 240	48,5 x 31,5 x 59,5 cm	240 mm (max)	245 mm (max)	clavier souple	16 kg	1000 W	230 V - 50/60 Hz	260 x 240 mm (max)
B 240 MV	51 x 31,5 x 63 cm	240 mm (max)	245 mm (max)	clavier souple	17 kg	1200 W	230 V - 50/60 Hz	260 x 240 mm (max)
B 270 MV	62 x 36,5 x 68 cm	270 mm (max)	280 mm (max)	clavier souple	21 kg	1200 W	230 V - 50/60 Hz	345 x 270 mm (max)

* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENTS


Système MV =
verrouillage mécanique
pour faciliter le serrage



OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE

Options : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).




BARQUETTES


Hauteur de barquettes max:




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




1
Placer votre barquette et son contenu sur la plaque empreinte.



2
Dérouler le film au-dessus de la barquette.




3
Abaisser la poignée pour couper et souder le film.



4
Maintenir les 2 poignées en pression quelques secondes.

5
 = 3s



6
La barquette est scellée, prête à l'emploi.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54