



SELLADORAS DE BANDEJAS MANUALES

B 240 - B 270

Estas máquinas manuales permiten sellar un filmo hermético que se adapta perfectamente a las **bandejas de formato mediano y grande** (hasta GN ½ con la B 270 MV). Están equipadas con un teclado blando para el control de la temperatura y un bloqueo mecánico en los modelos MV.

Tamaño máximo de la bandeja :

260 x 240 mm

345 x 270 mm



B 240



B 240 MV



B 270 MV

Utilizaciones



Empresas de restauración



Grandes y medianos supermercados



Restauración colectiva



Opción: moldes a la medida de sus bandejas.

- ✓ Práctica y fácil de usar para sellar bandejas de formato medio y grande hasta un tamaño máximo de 260 x 240 mm y 345 x 270 mm.
- ✓ Cierre manual con doble asas o cierre mecánico (MV) para un sellado fácil y uniforme.
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾

⁽¹⁾ Excepto las piezas de desgaste



Materiales compatibles de origen biológico o compostables



Cumplimiento de las normas CE



584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (Francia)

+33 (0)4 74 00 59 54


✉ export@o-r-a.eu

🌐 www.o-r-a.eu

¡Síguenos en las redes!




DATOS TÉCNICOS

MODELOS								
B 240	48,5 x 31,5 x 59,5 cm	240 mm (máx)	245 mm (máx)	teclado blando	16 kg	1000 W	230 V 50/60 Hz	260 x 240 mm (max)
B 240 MV	51 x 31,5 x 63 cm	240 mm (máx)	245 mm (máx)	teclado blando	17 kg	1200 W	230 V 50/60 Hz	260 x 240 mm (max)
B 270 MV	62 x 36,5 x 68 cm	270 mm (máx)	280 mm (máx)	teclado blando	21 kg	1200 W	230 V 50/60 Hz	345 x 270 mm (max)

* Dimensiones capó abierto

EQUIPAMIENTOS

Sistema MV = bloqueo mecánico para facilitar el apriete




Ajuste de la temperatura y del tiempo de mantenimiento con un teclado blando

Soporte para rollos integrado

MOLDES ADECUADOS

MOLDE

Opciones: moldes a la medida de sus bandejas (póngase en contacto con nosotros).




BANDEJA


Altura máx. de bandeja




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




1 Colocar la bandeja y su contenido sobre el molde.



2 Desenrollar el filmo sobre la bandeja.




3 Bajar la asa para cortar y sellar el filmo.



4 Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

5
= 3s



6 La bandeja está sellada y lista para usar.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:
+33 (0)4 74 00 59 54